



Digitálny dutinomer XT v súprave, Rozsah merania: 100-200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Trieda položky	46B

Popis

Prevedenie:

3-Bodový dutinomer na meranie slepých otvorov od veľ. 12,5 – 16. Pevné meracie čeluste vyrobené z TK, od veľ. 12,5 s TK vložkami. Odčítanie pomocou veľkého digitálneho displeja s vysokým kontrastom. Meracie vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Kompatibilný s voliteľnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS.

Funkcia:

- **Prepínanie mm/palec.**
- **Nastavenie 4 prednastavených hodnôt.**
- **Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Digitálne vnútorné mikrometre č. 428602 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Dongle USB č. 498952.

Nastavovacie krúžky č. 484030.

Predĺženia č. 428510.

Náhradný diel:

Náhradné meracie hlavy č.428605, meracie čeluste č.428745, pružina spätného chodu č.428746.

Technický opis

Počet nastavovacích krúžkov	2
Rozsah merania	100 - 200 mm
Ø nastavovacieho krúžku	125 / 175 mm
Počet meracích hláv	4
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Séria	HCT
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia Súprava vnútorných mikrometrov Rozsah merania 100-200

020550 100-200

Príslušenstvo

Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 100-125	428605 100-125
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 150-175	428605 150-175
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 190	484030 190
Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Predĺženie pre vnútorné mikrometre Typ 5/150	428510 5/150
Náhradná meracia hlava XT Rozsah merania 175-200	428605 175-200
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 125-150	428602 125-150
Pripojovací kábel Typ R2	498948 R2
Rádiový prijímač Bluetooth pre Bowers Typ	498952
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 160	484030 160
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 110	484030 110
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 130	484030 130
Digitálny dutinomer XT Rozsah merania 100-125	428602 100-125