




Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavou práškovo nanášaný, Počet skrutkovačov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627377 9
GTIN	7610733243778
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°. Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Povrch poniklovaný, chrómovaný s **práškovým nástrekom** na rýchle nájdenie vďaka výraznému farebnému kódovaniu „Rainbow“.

Použitie:

Vďaka krátkemu ramenu a uhlu 100° sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Obsah:

Po 1 uhlovom skrutkovači č. 627370 / 627372: Veľ. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	9
Balenie	Plastový držiak
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 2	627372 2
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 10	627372 10
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 4	627372 4
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 5	627372 5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 2,5	627372 2,5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 3	627372 3
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 6	627372 6
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 1,5	627372 1,5
6-hranný uhlový skrutkovač, dlhé a krátke rameno, s guľovou hlavoupráškovu nanášaný Šest'hran 8	627372 8