

HALDER**Palička SIMPLEX s plastovými vložkami, červená, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 40Amm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752900 40A
GTIN	4030618300458
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny. Na hliníkový kryt sa nesmú namontovať nadstavce z mäkkého kovu (art. č. 754000).

Technický opis

Hmotnosť	0,39 kg
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Materiál násady	Drevo
Celková dĺžka	330 mm
Dĺžka násady	280 mm

Ø nárazových plôch vložiek	40 mm
Materiál púzdra	Hliník
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	plast, tvrdý
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	červená
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753700 40
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753450 40
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40G	753310 40G
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753600 40
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753500 40
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40A	753310 40A
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 40	753400 40
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	754000 40