

HALDER**Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, biela, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 60Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753100 60G
GTIN	4030618300205
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Materiál púzdra	oceľová liatina
Ø nárazových plôch vložiek	60 mm
Materiál násady	Drevo
Dĺžka hlavy s nástavcov	145 mm
Hmotnosť	1,44 kg
Celková dĺžka	405 mm

Dĺžka násady	340 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	Superplastik, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	biela
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 60	753400 60
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753600 60
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753500 60
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 60G	753310 60G
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753700 60
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753450 60
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	754000 60