

**HALDER****Palička SIMPLEX s plastovými vložkami, červená, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 40Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752900 40G
GTIN	4030618300144
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

**Mäkké a vyklepávacie kladivá:** Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

**Použitie:**

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

**Upozornenie:**

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

**Technický opis**

Ø nárazových plôch vložiek	40 mm
Materiál násady	Drevo
Materiál púzdra	oceľová liatina
Hmotnosť	0,635 kg
Dĺžka násady	280 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm

Celková dĺžka	330 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	plast, tvrdý
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	červená
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753600 40
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40G	753310 40G
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753500 40
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 40	753400 40
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753450 40
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753700 40
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40A	753310 40A
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	754000 40