

**HALDER****Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 50Amm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752800 50A
GTIN	4030618300380
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

**Mäkké a vyklepávacie kladivá:** Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

**Použitie:**

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

**Upozornenie:**

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny. Na hliníkový kryt sa nesmú namontovať nadstavce z mäkkého kovu (art. č. 754000).

**Technický opis**

Celková dĺžka	365 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	135 mm
Ø nárazových plôch vložiek	50 mm
Dĺžka násady	310 mm
Materiál púzdra	Hliník

Hmotnosť	0,74 kg
Materiál násady	Drevo
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	gumové zloženie, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	čierna
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753700 50
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753500 50
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	754000 50
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 50G	753310 50G
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753600 50
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753450 50
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 50A	753310 50A
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 50	753400 50