

HALDER**Palička SIMPLEX bez vložiek s násadou, pre Ø púzdra / materiál púzdra:
60Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753300 60G
GTIN	2050001004611
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Ø púzdra	60 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Dĺžka násady	340 mm
Ø nárazových plôch vložiek	60 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	145 mm

Celková dĺžka	405 mm
Séria	SIMPLEX-Schonhammer
Druh produktu	Puzdro pre mäkké kladivo

Príslušenstvo

Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	754000 60
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 60	753400 60
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753450 60
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753700 60
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753500 60
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753600 60
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 60G	753310 60G