



Súprava skrutkovačov na elektroniku Typ micro, Počet skrutkovačov: 12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667170 12
GTIN	4013288192141
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s otočným strediacim uzáverom a rýchlootáčacou zónou. **Čepel'** zo špeciálnej ocele.

Rozsah balenia:

12-dielne v praktickej textilnej skladacej taške.

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 664600, veľ. 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668800 veľ. 00 a 0.

Po 1 skrutkovači pre Torx®, podobné č. 625770 veľ. TX5 a TX6.

Po 1 skrutkovači pre vnútorný šesťhran č. 627470 veľ. 0,9; 1,5; 2.

Upozornenie:

25-dielna súprava ESD „Big Pack“ dostupná v našom obchode pod č. 669924 veľ. 25.

Technický opis

Počet skrutkovačov	12
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips

Označenie výrobcu	Kraftform Micro 12 Universal 1
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 0	668800 0
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 1,5	664600 1,5
Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx®Typ micro Profil Torx® TX6	625770 TX6
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 2,5	664600 2,5
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 3	664600 3
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šestšhran 0,9	627470 0,9
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 1,8	664600 1,8
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šestšhran 1,5	627470 1,5
Plochý skrutkovač pre elektronikuTyp micro Šírka čepele b 2	664600 2
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky PhillipsTyp micro Veľkosť krížovej drážky 00	668800 00
6 hranný skrutkovač na elektronikuTyp micro Šestšhran 2	627470 2
Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx®Typ micro Profil Torx® TX5	625770 TX5