



Súprava skrutkovačov, so sklopnou rukoväťou, 9 dielna pre Phillips a 6-hran, Počet dielov: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667645 9
GTIN	7610733205653
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Rukoväť je vyrobená z transparentného plastu odolného voči nárazom. **Čepel'** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Výhoda:

Silné znížený efekt „cam-out“ vďaka mimoriadne presným hrotom, napr. rovinné paralelné rezné hrany, prípadne rozmerovo presné frézované hroty s krížovou drážkou. Odklápacia rukoväť umožňuje 2 funkcie:

- **Rýchle otáčanie (v rovnej polohe).**
- **Silové ťahovanie (v uhlovej polohe 90°).**

Obsah:

Odklápacia rukoväť: 1 ks

Čepele na Phillips č. 659870: Vel. 1; 2; 3

Šesťhranné čepele č. 659878: Vel. 3; 4; 5; 6; 8

Upozornenie:

Náhradné vymeniteľné čepele nájdete pod č. 659870 – 659884.

Technický opis

Počet dielov	9
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Čepel' 8 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 2	659870 2
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX25	659882 TX25
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 9	659880 9
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX20	659882 TX20
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 10	659880 10
Čepel' 8 mm Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 3	659872 3
Čepel' 8 mm 6-hranná Šesťhran 4	659878 4
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX30	659882 TX30
Čepel' 8 mm Pozidriv Veľkosť krížovej drážky 2	659872 2
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX15	659882 TX15
Čepel' 8 mm 6-hranná Šesťhran 8	659878 8
Čepel' 8 mm pre Torx Plus® Profil Torx Plus® 20IP	659884 20IP
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 6	659880 6
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX45	659882 TX45
Čepel' 8 mm pre Phillips Veľkosť krížovej drážky 3	659870 3
Čepel' 8 mm pre Torx Plus® Profil Torx Plus® 30IP	659884 30IP
Čepel' 8 mm pre Torx Plus® Profil Torx Plus® 15IP	659884 15IP
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 13	659880 13
Čepel' 8 mm pre Torx® Profil Torx® TX40	659882 TX40
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 8	659880 8
Čepel' 8 mm 6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 11	659880 11

Čepel' 8 mm pre Phillips Velkosť krížovej drážky 1	659870 1
Čepel' 8 mm6-hranná Šest'hran 6	659878 6
Čepel' 8 mm6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 7	659880 7
Čepel' 8 mm6-hranná Šest'hran 10	659878 10
Čepel' 8 mm6-hranná Šest'hran 5	659878 5
Čepel' 8 mm preTorx Plus® Profil Torx Plus® 25IP	659884 25IP
Čepel' 8 mm6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 12	659880 12
Čepel' 8 mm preTorx Plus® Profil Torx Plus® 10IP	659884 10IP
Čepel' 8 mm6-hranný nástrčný kľúč Rozmer cez steny 5,5	659880 5,5