



Súprava skrutkovacích hrotov 61-dielne, Typ: M



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675900 M
GTIN	4013288102058
Trieda položky	63H

Popis

Obsah:

Čepele bitov C 6,3 (1/4 palca) triedené; 1 stopka pre rýchle pripojenie.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675200 3 ks Veľ. 1/25; 6 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675320 3 ks Veľ. 1/25; 6 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675240 1 ks Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran, s guľovou hlavou: Č. 675270 1 ks Veľ. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: Č. 675350 na 1 ks Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na TRI-WING®: Č. 675370 1 ks Veľ. 2; 3; 4; 5

Rýchlospojovacia stopka: 1 ks

Technický opis

Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Počet dielov	61
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX30	675350 TX30
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX15	675350 TX15
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 2	675240 2
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675200 3/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 2,5	675240 2,5
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675320 3/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX27	675350 TX27
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX10	675350 TX10
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3s guľôčkovou hlavou Šesťhran 4	675270 4
Bit TRI-WING®, 1/4 palca C 6,3 TRI-WING®-Profil 2	675370 2
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
	675270 5

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3s guľôčkovou hlavou
Šesťhran 5

Bit TRI-WING®, 1/4 palca C 6,3 TRI-WING®-Profil 3	675370 3
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3s guľôčkovou hlavou Šesťhran 2,5	675270 2,5
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3s guľôčkovou hlavou Šesťhran 6	675270 6
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3s guľôčkovou hlavou Šesťhran 3	675270 3
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675200 2/25
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3s otvorom Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit TRI-WING®, 1/4 palca C 6,3 TRI-WING®-Profil 4	675370 4
Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675200 1/25