



## Sortiment bitov PrecisionBits 10-dielne



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675620
GTIN	7610733216185
Trieda položky	63E

### Popis

**Obsah:**

Čepele bitov E 6,3 (1/4 palca) triedené.

**Obsah:**

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: Č. 674205 1 ks Vel. 1; 2

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na Pozidriv: Č. 674225 1 ks Vel. 1; 2

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na vnútorné Torx®: Č. 674248 1 ks Vel. TX10; TX15; TX20

Bity, dĺžka 50 mm, E 6,3, na rovnú drážku: Č. 674257 1 ks Vel. 4; 5,5; 6,25

### Technický opis

Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	PrecisionBits
Počet dielov	10
Druh produktu	Bitový nástroj

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 5,5	674257 5,5
Bit Precision pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2	674205 2
Bit Precision pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2	674225 2
Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 4	674257 4
Bit Precision pre drážku, 1/4 palca, E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 6,25	674257 6,25
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Bit Precision pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1	674225 1
Bit Precision pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1	674205 1