



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 33-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676140
GTIN	4013288191748
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran s kolíkom: 1 ks Č. 674244 Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks Veľ. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (podobne Č. 674250)

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks Veľ. 6,5/89 (podobne Č. 674260)

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na TRI-WING®: 1 ks Veľ. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (podobne Č. 675370)

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na TORQ-SET®: 1 ks Veľ. 6/89; 8/89; 10/89 (podobne Č. 675360)

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na zverák: 1 ks Veľ. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Technický opis

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač s otvorom

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Vložka na zverák
Výstupný profil	Súprava skrutkovačov Torq
Výstupný profil	Skrutkovač na Tri-Wing
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Označenie výrobcu	KK 62
Počet dielov	33
Aktivačné náradie	Rukoväť skrutkovača
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti	nie
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674220 2/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 3	674244 3
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 6	674244 6
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674220 3/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 2	674244 2
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89	674200 1/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674200 3/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674200 2/89
	674220 1/89

Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky /
celková dĺžka 1/89

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s
otvorom Šesťhran 2,5

674244 2,5

Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie
hroty C 6,3 a E 6,3 s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací
šesťhran 6,3

676410 6,3

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s
otvorom Šesťhran 5

674244 5

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s
otvorom Šesťhran 4

674244 4