




## Záhlbník, jednobritý, Vonkajší Ø: 10,4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676311 10,4
GTIN	4013288118974
Trieda položky	63H

### Popis

**Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Nástroj s 1 jedným ostrým brúsený na CNC na odihľovanie a zahlbovanie bez chvenia.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000 – 675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400 – 676770).

### Technický opis

pre zápusťnú skrutku	M5
Dĺžka stopky	21 mm
Celková dĺžka	34 mm
pre otvor od	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	1
Vonkajší Ø	10,4 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	845

Rezný materiál	HSS
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Príslušenstvo

Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s magnetom Upínací šesťhran 6,3	676440 6,3
Stopka s poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3	675000 6,3
Rukojeť Kraftform, upínání bitů 1/4 palce s teleskopickou čepelí	676400
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom, ESD Upínací šesťhran 6,3	676415 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3	675050 6,3
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676410 6,3
Držiak skrutkovača so 1/4 palca skrutkovacími hrotmi Teleskopická násada a magnet	676555
Stopka s rýchlospojku a aretáciou Stopka-šesťhran 6,3	675025 6,3
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4-palcové bitys rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676656 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku BiTorsion Stopka-šesťhran 6,3	675030 6,3
Držiak skrutkovačov Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3, krátkys magnetom Upínací šesťhran 6,3	676405 6,3
Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s poistným krúžkom Upínací šesťhran 6,3	676420 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3S	675020 6,3S
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3/150	675015 6,3/150
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3	675020 6,3

Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 7-RUND	675010 7-RUND
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3	675015 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3R	675020 6,3R
Jednoručná račňa so zásobníkom s 1/4palcovými bitmi v textilnom puzdre na opasok	676770