

**Garant****Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 32-dielne****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 676160        |
| GTIN             | 4045197635013 |
| Trieda položky   | 61F           |

**Popis****Prevedenie:**

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovanými závesmi a rýchlopínaním. V otvorenom stave sa bity dajú pohodlne vybrať a vďaka veľkým medzerám sú ľahko prístupné.

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. Rukoväť skrutkovača **Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

**Obsah:**

Bitové čepele C 6,3 (1/4-palcové) triedené, 1 spojovacia stopka, 1 adaptér, 1 račna na bity

**Obsah:**

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675105 1 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: Č. 675115 2 ks Vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Č. 675125 1 ks Vel. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675155 2 ks Vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Vel. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran – 1/4 palca bitový upínač

Rýchlospojovacia stopka: 1 ks č. 675050 vel. 6,3

Račna na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676690

## Technický opis

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Bit-šesthranná stopka | C 6,3                          |
| Výška                 | 47 mm                          |
| Dĺžka                 | 127 mm                         |
| Šírka                 | 85 mm                          |
| Výstupný profil       | Plochý skrutkovač              |
| Výstupný profil       | 6-hranný skrutkovač            |
| Výstupný profil       | skrutkovač na skrutky TORX®    |
| Výstupný profil       | Skrutkovač Pozidriv            |
| Výstupný profil       | Skrutkovač na skrutky Phillips |
| Počet dielov          | 32                             |
| Aktivačné náradie     | Račňa na bity 1/4 palca        |
| Balenie               | ABS plastový box               |
| Druh produktu         | Bitový nástroj                 |

## Príslušenstvo

|  |             |
|--|-------------|
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3   | 675125 3    |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6   | 675125 6    |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4   | 675125 4    |
| Systémový box Typ 21-1   | 630320 21-1 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25 | 675115 1/25 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25              | 675105 3/25 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX20                                    | 675155 TX20 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25 | 675115 2/25 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 2,5   | 675125 2,5  |

|  |             |
|--|-------------|
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX30                                    | 675155 TX30 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25              | 675105 2/25 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX25                                    | 675155 TX25 |
| Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5   | 675125 5    |
| Račňový kľúč pre skrutkovacie hroty 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3 Typ 1/4                       | 676690 1/4  |
| Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3  | 675050 6,3  |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX10                                    | 675155 TX10 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25              | 675105 1/25 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX15                                    | 675155 TX15 |
| Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25 | 675115 3/25 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX40                                    | 675155 TX40 |