

**Záhlbník, jednobritý, Vonkajší Ø: 12,4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	676311 12,4
GTIN	4013288119063
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Nástroj s 1 jedným ostrým brúsený na CNC na odihľovanie a zahlbovanie bez chvenia.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000 – 675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400 – 676770).

Technický opis

pre zápusťnú skrutku	M6
Celková dĺžka	36 mm
Dĺžka stopky	21 mm
pre otvor od	1,5 mm
Počet rezných hrán Z	1
Vonkajší Ø	12,4 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	845

Rezný materiál	HSS
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

Príslušenstvo

Držiak skrutkovačov Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3, krátkys magnetom Upínací šesťhran 6,3	676405 6,3
Stopka s poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3	675000 6,3
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom, ESD Upínací šesťhran 6,3	676415 6,3
Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s poistným krúžkom Upínací šesťhran 6,3	676420 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3S	675020 6,3S
Stopka s magnetom / rýchlo-spojkuBiTorsion Stopka-šesťhran 6,3	675030 6,3
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3/150	675015 6,3/150
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676410 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Jednoručná račňa so zásobníkom s 1/4palcovými bitmi v textilnom puzdre na opasok	676770
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3	675015 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3R	675020 6,3R
Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s magnetom Upínací šesťhran 6,3	676440 6,3
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4-palcové bitys rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676656 6,3
	675010 7-RUND

Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran
7-RUND

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3

675020 6,3

Stopka s rýchlospojkou a aretáciou Stopka-šesťhran 6,3

675025 6,3

Držiak skrutkovača so 1/4 palca skrutkovacími
hrotmiTeleskopická násada a magnet

676555

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3

675050 6,3

Rukojeť Kraftform, upínání bitů 1/4 palce s teleskopickou
čepelí

676400