

ROLLER**Rezacia závitnica „Central“, komplet s plechovým kufrom, Typ: 1/2-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 820300 1/2-2 |
| GTIN | 4044942047521 |
| Trieda položky | 84B |

Popis**Prevedenie:**

Rýchla výmena rezacej hlavy vďaka jednoduchému nasadeniu do hlavy račne s rýchlym blokováním. Rezacie hlavy s dlhým rúrovým vedením a presne nastavenými rezacími čelustami. Rezacie čeluste sú mimoriadne oderuvzdorné a vymeniteľné. Račna je prepínateľná na chod doprava alebo doľava. Pomocou otočených rezacích čelustí je vhodná aj na rezanie závitov až tesne po stenu (na krátkych už inštalovaných rúrových hrdlách). Nie je vhodná na VA rúry.

Použitie:

Ako praktické a ľahké náradie, ktoré si môžete vziať so sebou na stavenisko. **Malý priemer hlavy umožňuje prácu v úzkych miestach.**

Vhodné pre:

Rúrkový závit Whitworth podľa normy DIN EN 10226 **kónický 1:16.**

Obsah:

k tomu patria vyvrtávacie hlavy po 1 ks
(na rúrkové závit Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palce
Racnové rameno: 2 ks

Upozornenie:

Tieto diely sú dostupné jednotlivo na požiadanie:

- **račňové rameno č. 820600**
- **kufor z ocelového plechu č. 820620**
- **kompletné rezacie hlavy s čelustami č. 820650, ako aj náhradné čeluste č. 820670.**

Pri objednávaní uvedte prosím požadovanú veľkosť.

Technický opis

| | |
|---|------------------------------------|
| Vyvrtavacia hlava na závitovanie rúrok Whithworth | 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 palec |
| Počet ramien račne | 2 |
| Norma | DIN EN 10226 |
| Balenie | Kufřík z ocelového plechu |
| Druh produktu | Rezacía závitnica |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Prepravný box z ocelového plechu pre rezacie závitnice „Central“ Typ C2 | 820620 C2 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1.1/2 | 820650 R1.1/2 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1/2 | 820650 R1/2 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R3/4 | 820650 R3/4 |
| Rameno račne „Central“ Typ C1.1/4 | 820600 C1.1/4 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1 | 820650 R1 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R1.1/4 | 820650 R1.1/4 |
| Rezacía hlava s čeľusťami Druh závitú R2 | 820650 R2 |
| Rameno račne „Central“ Typ C2 | 820600 C2 |