

Koken**Ručný skrutkovač s príklepom, sada v kazete z plechu, Obsah súpravy: 5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	673000 5
GTIN	4991644215652
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Masívna rukoväť s vnútorným šesťhranom na uchytenie vymeniteľných náhradných čepelí. Možnosť prepnutia na chod doprava a doľava. Odoberateľné uchytenie čepele (5/16 palca), vďaka čomu je možné priamo použiť nadstavce nástrčného kľúča s 1/2-palcovým štvrohranom pohonu.

Vhodné náhradné čepele pozri č. 675400 – 675470.

Použitie:

Ideálny nástroj na uvoľnenie alebo zaskrutkovanie mimoriadne pevne utiahnutých skrutiek tepaním.

Obsah:

Držiak so spojovacím kusom podobným č. 676945: 1 ks Veľ. 2/16

Čepele s drážkou: 9; 11 mm

Čepele pre Phillips: Veľ. 2; 3

Technický opis

Počet dielov	5
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Bit pre Pozidriv, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 3	675420 3
Bit pre Pozidriv, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 2	675420 2
Bit pre Phillips, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 3	675400 3
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675440 6
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675440 5
Bit pre Phillips, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 4	675400 4
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 8	675440 8
Bit pre Phillips, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 2	675400 2
Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8 Šírka čepele 8	675460 8
Bit pre Pozidriv, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 1	675420 1
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8 Šírka čepele 10	675460 10
Bit pre Phillips, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 1	675400 1
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50
Bit pre Pozidriv, 5/16-palcový C 8 Veľkosť krížovej drážky 4	675420 4
Bit pre drážku, 5/16-palcový E 8 Šírka čepele 12	675460 12