

**HALDER****Palička SIMPLEX s vložkami Superplastik, biela, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 50Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753100 50G
GTIN	4030618300199
Trieda položky	73W

**Popis****Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

**Mäkké a vyklepávacie kladivá:** Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

**Použitie:**

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

**Upozornenie:**

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

**Technický opis**

Hmotnosť	1,04 kg
Ø nárazových plôch vložiek	50 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Materiál násady	Drevo
Dĺžka násady	310 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	135 mm

Celková dĺžka	365 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	Superplastik, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	biela
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753450 50
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753500 50
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	754000 50
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 50	753400 50
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753600 50
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 50	753700 50
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 50G	753310 50G
Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 50A	753310 50A