

HALDER

Palička SIMPLEX s vložkami z gumovej zostavy, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 40Gmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752800 40G
GTIN	4030618300052
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Hmotnosť	0,66 kg
Dĺžka násady	280 mm
Materiál násady	Drevo
Celková dĺžka	330 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Ø nárazových plôch vložiek	40 mm

Dĺžka hlavy s nástavcov	110 mm
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	gumové zloženie, stredne tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	čierna
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	754000 40
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753700 40
Púzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40A	753310 40A
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753450 40
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753500 40
Púzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 40G	753310 40G
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 40	753400 40
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 40	753600 40