

HALDER

Palička SIMPLEX s vložkami z mäkkého kovu, strieborná, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 60Gmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	753200 60G
GTIN	4030618300304
Trieda položky	73W

Popis**Prevedenie:**

Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.

Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.

Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

Použitie:

Sk. **A** = **hliníkové teleso:** Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.

Sk. **G** = **teleso z temperovanej liatiny:** Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

Náhradný diel:

Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

Upozornenie:

Popis veľkostí s **A** = hliníkové telo; **G** = telo z temperovanej liatiny.

Technický opis

Hmotnosť	1,95 kg
Celková dĺžka	405 mm
Materiál púzdra	oceľová liatina
Ø nárazových plôch vložiek	60 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	145 mm
Dĺžka násady	340 mm

Materiál násady	Drevo
Séria	mäkké kladivo SIMPLEX
Materiál vložky	mäkký kov, tvrdé
Označenie výrobcu	SIMPLEX
Farba	strieborná
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Puzdro pre paličku SIMPLEX bez vložiek, bez násady pre Ø púzdra / materiál púzdra 60G	753310 60G
Plastová vložka TPE-soft pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753450 60
Náhradná násada pre paličku SIMPLEX Pre Ø púzdra 60	753400 60
Plastová vložka pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753600 60
Vložka Superplastik pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753700 60
Vložka z mäkkého kovu pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	754000 60
Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom Pre Ø hlavy kladiva 60	753500 60