

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca 32-dielne, Počet dielov: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	685550 32
GTIN	2050001944498
Trieda položky	66H

Popis**Prevedenie:**

Systémový kufr L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-rukovät: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 125; 250

Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Vložka veka: 1 ks č. 693352

Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 102

Upozornenie:

Dodáva sa s triedeným náradím v L-BOXX®.

Vozík s kolieskami vhodný na prepravu až 5 kusov L-BOXX® veľ. 102 je k dispozícii pod č. 693370 veľ. 5.

Technický opis

Hmotnosť	6,6 kg
Prevedenie	s nástrčným kľúčom
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642129 13
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643229 6
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642129 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642129 27
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642129 21
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642129 12
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642129 15
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643229 12
Vložka veka jednotlivá	693352
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642129 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642129 30
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642129 22
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643229 14

12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642129 17
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 5	643229 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 4	643229 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 7	643229 7
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642129 18
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 10	643229 10
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642129 14
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642129 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestťhran 8	643229 8
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642129 16
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642129 19
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642129 32
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642129 24
Plastový systémový kufor L-BOXX® prázdny Typ 102	693330 102
12-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642129 34