

**Elektronický momentový skrutkovač, Maximálny ťahovací moment: 400cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659050 400
GTIN	4045197503886
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Veľmi flexibilný momentový skrutkovač s 2-zložkovou rukoväťou, veľkým displejom a rýchlopínacou spojovacou stopkou pre bity. Po dosiahnutí požadovanej hodnoty vydá momentový skrutkovač optický alebo zvukový signál. So zobrazením špičkovej hodnoty a zobrazením chodu sú k dispozícii 2 pracovné režimy. Uloží až 50 hodnôt.

Meracie jednotky: cNm, lbf·in, kgf·cm

Použitie:

Kontrola krútiaceho momentu; kontrolované utiahnutie skrutky pri jednotlivých skrutkových spojoch alebo malých sériách.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	400 cNm
Rozlíšenie	0,1 cNm
Hmotnosť	200 g
Presnosť merania krútiaci moment	±2 %
Rozsah krútiaceho momentu	80 - 400 cNm
Počet obsiahnutých batérií	1
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný

Ukazovateľ	digitálna
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	optická
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	elektromechanické spustenie
Spätná väzba	so zobrazením
Celková dĺžka L	203 mm
Kalibrácia	O3
Smer vŕhovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Uchytenie bitu	F 6,3
Norma	DIN EN ISO 6789
Údaje protokolovateľné	áno
Meracia technika	elektronický
Typ batérií	LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

KalibráciaUťahovací skrutkovač na oboch stranách
Maximálny uťahovací moment 0,04-20/2

020260 0,04-20/2

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3

Kryt priehradky na batérie Typ 1	655346 1
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Skrutkovač do drážky pre mincu Dĺžka čepele 45	664310 45
Skrutkovač do drážky pre mincu krátky Dĺžka čepele 45	664311 45