


**Záhlbník, trojhranný, Vonkajší Ø: 16,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	676310 16,5
GTIN	4013288119124
Trieda položky	63H

**Popis****Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

V stroji pomocou spojovacej stopky (č. 675000 – 675050) alebo v držiaku skrutkovača (č. 676400 – 676770).

**Technický opis**

Dĺžka stopky	20 mm
pre zápusťnú skrutku	M8
pre otvor od	3,2 mm
Celková dĺžka	40 mm
Počet rezných hrán Z	3

Vonkajší Ø	16,5 mm
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Označenie výrobcu	846 HSS
Rezný materiál	HSS
Uhol záпустného hrotu	90 Stupeň
Norma	DIN 335 C
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Príslušenstvo

Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesthran 6,3	676410 6,3
Stopka s rýchlospojkou a aretáciou Stopka-šesthran 6,3	675025 6,3
Jednoručná račňa so zásobníkom s 1/4palcovými bitmi v textilnom puzdre na opasok	676770
Rukojeť Kraftform, upínání bitů 1/4 palce s teleskopickou čepelí	676400
Držiak skrutkovača so 1/4 palca skrutkovacími hrotmiTeleskopická násada a magnet	676555
Stopka s magnetom / rýchlo-spojkom Stopka-šesthran 6,3S	675020 6,3S
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesthran 6,3	675015 6,3
Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s magnetom Upínací šesthran 6,3	676440 6,3
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4-palcové bitys rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesthran 6,3	676656 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojkom Stopka-šesthran 6,3K	675020 6,3K
Zošit Kraftform, držiak bitov pre 1/4 palcové Bity C 6.3s poistným krúžkom Upínací šesthran 6,3	676420 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojkomBiTorsion Stopka-šesthran 6,3	675030 6,3

Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3R	675020 6,3R
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3	675050 6,3
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3	675020 6,3
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3/150	675015 6,3/150
Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom, ESD Upínací šesťhran 6,3	676415 6,3
Stopka s poistným krúžkom Stopka-šesťhran 6,3	675000 6,3
Držiak skrutkovačov Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3, krátkys magnetom Upínací šesťhran 6,3	676405 6,3
Stopka s magnetom / poistným krúžkom Stopka-šesťhran 7-RUND	675010 7-RUND