



Momentový skrutkovač TorqueVario®, Maximálny ťahovací moment: 100cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659930 100
GTIN	4010995264611
Trieda položky	63K

Popis

Prevedenie:

Číselné zobrazenie hodnoty krútiaceho momentu prostredníctvom okienkovej stupnice (40 – 50 jednotlivých hodnôt v závislosti od rozsahu krútiaceho momentu). Plynule nastaviteľný krútiaci moment pomocou nastavovacieho nástroja Torque-Setter (je súčasťou dodávky). Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Presnosť $\pm 6\%$.

Použitie:

Na kontrolované priskrutkovanie pri vopred zadanom ťahovacom momente, v kombinácii s výmennou čepeľou Wiha Torque č. 659932 – 659946.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Nastavovací nástroj pre č. 60 – 700: Č. 659931 veľ. 1 a pre veľ. 1400: Č. 659931 veľ. 2.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	100 cNm
Ø	23 mm
Ukazovateľ	analogová
Presnosť merania krútiaci moment	$\pm 6\%$
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 100 cNm

Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 1 Nm
Celková dĺžka L	127 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Hmotnosť	147 g
Séria	TorqueVario®
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Členenie stupnice 1 dielik =	0,05 Nm
Označenie výrobcu	TorqueVario®-S
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Nastavovací nástroj Torque Setter Typ 1

659931 1