



Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 17-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 676222 |
| GTIN | 4013288099624 |
| Trieda položky | 63H |

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Veľ. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674247 Veľ. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 1 ks podobne Č. 674250 Veľ. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks č. 674260 veľ. 5,5/89

Rukoväť skrutkovača: 1 ks Č. 676410 s „Rapidaptor“ rýchlovýmenným skľučovadlom C/E 6,3

Technický opis

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač |
| Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač |
| Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips |

| | |
|---|---------------------|
| Počet dielov | 17 |
| Aktivačné náradie | Rukoväť skrutkovača |
| teleskopická čepel' zasunuteľná do rukoväti | nie |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

Príslušenstvo

| | |
|---|----------------|
| Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX10/89 | 674250 TX10/89 |
| Držiak skrutkovača Kraftform pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3 | 676410 6,3 |
| Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX15/89 | 674250 TX15/89 |
| Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89 | 674220 1/89 |
| Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX25/89 | 674250 TX25/89 |
| Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 5/89 | 674247 5/89 |
| Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89 | 674200 1/89 |
| Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89 | 674220 2/89 |
| Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 3/89 | 674247 3/89 |
| Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX30/89 | 674250 TX30/89 |
| Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran / celková dĺžka 4/89 | 674247 4/89 |
| Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX20/89 | 674250 TX20/89 |
| | 674247 6/89 |

Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus
Šesťhran / celková dĺžka 6/89

Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky /
celková dĺžka 2/89

674200 2/89

Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky /
celková dĺžka 3/89

674220 3/89

Bit pre drážku, 1/4 palca E 6,3 Šírka rezu / celá dĺžka 5,5/89

674260 5,5/89

Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky /
celková dĺžka 3/89

674200 3/89