

**Ansell****Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-607, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 094430 11      |
| GTIN             | 10076490498792 |
| Trieda položky   | 04P            |

**Popis****Prevedenie:**

Séria ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. **Účinná bariéra proti mastnote a oleju.** Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo. S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priadušnosti.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Veľkosť rukavíc              | 11    |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | dobré |
| Bez DMF                      | nie   |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Prilnavosť na mastnom povrchu | dobré                |
| Pocit na dotyk                | primerané            |
| Žiaruvzdorná ochrana          | nie je k dispozícii  |
| Dýchacia aktivita             | primerané            |
| bez silikónov                 | áno                  |
| Materiál povrchovej úpravy    | Nitril               |
| Lícovanie                     | dobré                |
| Séria                         | Hycron®              |
| Druh rukavíc                  | Viacúčelové rukavice |
| Kategória ochrany             | kategória II         |
| Obsah                         | 12                   |
| Vlastnosť rukavíc             | bez silikónov        |
| Vlastnosť rukavíc             | bez latexu           |
| EN 388                        | 4221X                |
| Podkladový materiál           | Bavlna               |
| Povrchová úprava              | Nitril               |
| Variant Povrchovej úpravy     | 3/4 povrchová úprava |
| Rozsah použitia               | Heavy Duty           |
| Dĺžka                         | 246 mm               |
| Farba                         | modrá                |
| Hmotnosť                      | 57 g                 |
| Použitie                      | viacrazové           |
| Materiál                      | Nitril               |
| Druh produktu                 | Viacúčelové rukavice |