

Základný regál so širokým rozpätím, Hĺbka 621 mm, Výška / šírka police: 3048/1841mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | 990865 3048/1841 |
| GTIN | 4004514224859 |
| Trieda položky | 96P |

Popis

Prevedenie:

S drevotriestkovými doskami 16 mm. Úrovne skladovania nastaviteľné v 38 mm rasti. Rýchle vykonanie montáže bez skrutiek pomocou kľúčových otvorov profilov. Maximálne zaťaženie prierečinka: až 720 kg, Maximálne zaťaženie poľa: až 3 200 kg.

Popis:

Montážne rozmery: Základný regál: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm Celková hĺbka rámu: Menovitý rozmer = vonkajší rozmer v mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Možné obojstranné osadenie a zloženie skladovaných tovarov. Najmä jednoduchá manipulácia a montáž.

Povrchová úprava farby:

Stojan s práškovým nástrekom podobne vo farbe RAL 5017 dopravná modrá, nosníky podobne vo farbe RAL 2004 čistá oranžová.

Upozornenie:

Dodanie možné len ako základný regál, bez prídavného regálu. V prípade potreby sa môže pevne pospájať 2 a viac základných regálov použitím spojok (obsiahnuté v rozsahu dodávky) do radu regálov. Volná vzperná dĺžka (K) nesmie presiahnuť 100 mm. Prípustné zaťaženie poľa musí byť znížené o časť tejto police. Upevňovacie prvky pre podlahy a steny nie sú obsiahnuté v rozsahu dodávky. Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| Šírka priečinka = Montážny rozmer | 1841 mm |
| Montáž zákazníkom | áno |
| Polica Hĺbka | 621 mm |
| Montáž regálu | Základný regál |
| Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska |
| Šírka | 1841 mm |
| Polica Šírka | 1841 mm |
| Výška | 3048 mm |
| Zaťaženie priečinka | 610 kg |
| Počet úrovní skladovania Drevotriesková doska | 4 |
| Hĺbka | 621 mm |
| Hĺbka regálu | 621 mm |
| Šírka regálu | 1841 mm |
| Výška regálu | 3048 mm |
| Hrúbka platne | 16 mm |
| Prestavenie výšky v mriežke | 38 mm |
| Prevedenie montáže | Nástrčný regál |
| Voľba farieb | RAL 5010, 2004 |
| Atribút Názov produktu | Hĺbka 621 mm |
| Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |