

**Garant****Viacúčelový prídavný regál, Hĺbka 500 mm, Výška: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990015 2000
GTIN	4045197518217
Trieda položky	911

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi stabilné štvorcové podpery** 40 × 40 × 2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. **Najmä nosné podlahy** zo silného ocelového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.

**Zaťaženie poľa:** maximálne zaťaženie poľa 1 375 – 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

**Použitie:**

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojité regál. **Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov**, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

**Povrchová úprava farby:**

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované **práškovou farbou v sivej farbe**.

**Upozornenie:**

- **Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm	1375 - 5500 kg
Montáž zákazníkom	áno
Výška regálu	2000 mm
Polica Šírka	1000 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Výška	2004 mm
Počet políc	5
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1031 mm
Polica Druh upevnenia	kužeľové kolíky
Polica Šírka svetlý rozmer	950 mm
Montáž regálu	Prídavný regál
Počet stojanov na police	2
Zásuvná montáž	áno
Polica Hĺbka	500 mm
Hĺbka regálu	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	180 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Atribút Názov produktu	Hĺbka 500 mm
Druh produktu	Regál s policami

## Príslušenstvo

Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 klíny Hĺbka 500	990060 500
Regálová stojina s plastovou pätkou, kus Výška 2000	990050 2000
Súprava klinov a kužeľových kolíkov pre univerzálny regál	968420