

**Garant****Viacúčelový základný regál, Hĺbka 600 mm, Výška: 3000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990020 3000
GTIN	4045197518309
Trieda položky	911

**Popis****Prevedenie:**

**Veľmi stabilné štvorcové podpery** 40 × 40 × 2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. **Najmä nosné podlahy** zo silného ocelového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.

**Zaťaženie poľa:** maximálne zaťaženie poľa 1 375 – 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

**Použitie:**

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojité regál. **Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov**, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

**Povrchová úprava farby:**

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované **práškovou farbou v sivej farbe**.

**Upozornenie:**

- **Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

## Technický opis

Montážny rozmer Základný regál Šírka	1058 mm
Montáž regálu	Základný regál
Polica Šírka svetlý rozmer	950 mm
Polica Druh upevnenia	kužeľové kolíky
Montáž zákazníkom	áno
maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm	1375 - 5500 kg
Polica Šírka	1000 mm
Montážny rozmer Základný regál Výška	3004 mm
Počet políc	7
Výška regálu	3000 mm
Počet stojanov na police	4
Zásuvná montáž	áno
Polica Hĺbka	600 mm
Hĺbka regálu	600 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	180 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Atribút Názov produktu	Hĺbka 600 mm
Druh produktu	Regál s policami

## Príslušenstvo

Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 klíny Hĺbka 600	990060 600
Regálová stojina s plastovou pätkou, kus Výška 3000	990050 3000
Súprava klinov a kužeľových kolíkov pre univerzálny regál	968420