

Garant**Viacúčelový prídavný regál, Hĺbka 400 mm, Výška: 2500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	990005 2500
GTIN	4045197518262
Trieda položky	911

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilné štvorcové podpery 40 × 40 × 2 mm, vo vzdialenosti 40 : 40 mm so závesnými otvormi na prispôsobenie políc uloženému tovaru. Podpery s plastovou pätkou. **Najmä nosné podlahy** zo silného ocelového plechu s bočnými plochami so zrezaním hrán dovnútra.

Zaťaženie poľa: maximálne zaťaženie poľa 1 375 – 5 500 kg pri vzdialenosti políc 600 mm.

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív atď. Rozmery sú zosúladené s bežne dostupnou kovovou a plastovou skladovacou nádobou – najlepšie využitie priestoru. Možnosť montáže ako samostatný, radový alebo dvojité regál. **Jednoduchá, rýchla a exaktná montáž bez skrutkových spojov**, police sa len zavesia a aretujú pomocou príslušných kužeľových kolíkov (č. 968420).

Povrchová úprava farby:

Stĺpiky podpier sú sýto čierne RAL 9005, police sú lakované **práškovou farbou v sivej farbe**.

Upozornenie:

- **Úložné boxy na montáž univerzálnych regálov nájdete v skupine 96.**
- **Ak je pomer výšky k hĺbke väčší ako 5:1, na zabezpečenie stability políc sa vyžaduje opatrenie proti prevráteniu.**
- **Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Montážny rozmer Prídavný regál Výška	2504 mm
Montáž zákazníkom	áno
Montáž regálu	Prídavný regál
Polica Šírka	1000 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	1031 mm
Polica Šírka svetlý rozmer	950 mm
Polica Druh upevnenia	kuželové kolíky
maximálne zaťaženie poľa pri vzdialenosti políc 600 mm	1375 - 5500 kg
Zásuvná montáž	áno
Počet políc	6
Počet stojanov na police	2
Výška regálu	2500 mm
Polica Hĺbka	400 mm
Hĺbka regálu	400 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	180 kg
Prestavenie výšky v mriežke	40 mm
Atribút Názov produktu	Hĺbka 400 mm
Druh produktu	Regál s policami

Príslušenstvo

Polica jednotlivá so 4 nosníkmi a 4 klíny Hĺbka 400	990060 400
Regálová stojina s plastovou pätkou, kus Výška 2500	990050 2500
Súprava klinov a kuželových kolíkov pre univerzálny regál	968420