

**Súprava jednorazových rukavíc Dermatril P 743, Velkosť rukavíc: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094725 9
GTIN	4008198774396
Trieda položky	04Q

**Popis****Prevedenie:**

Súprava jednorazových rukavíc **v dávkovači**. Kategória III. Bez púdro.

Dermatril P 743. Zvýšená chemická a mechanická odolnosť v porovnaní s 094730 (740). Rukavica sa tak môže používať dlhšie a poskytuje ochranu proti širokému spektru nebezpečných látok.

Schválené pre kontakt s potravinami. Bez latexu. S dlhou manžetou. AQL 0,65 (EN 374-2).

So zdrsnenými končekmi prstov.

**Norma:**

EN 374; EN 455

**Technický opis**

Hrúbka steny	0,2 mm
Označenie výrobcu	Dermatril P 743
Velkosť rukavíc	9
Čas prenikania pri acetónnitrile 99 %	<10 min
Čas prenikania pri acetóne 99 %	<10 min

Čas prenikania pri cyklohexáne 99 %	30 - 40 min
Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 %	10-30 min
Čas prenikania pri etanole 95 %	10-30 min
Čas prenikania pri izopropáne 99 %	10-30 min
Čas prenikania pri metanole 99 %	<10 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 %	240-480 min
Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 %	240-480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 %	>480 min
Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 %	10-30 min
Kategória ochrany	kategória III
Druh rukavíc	Jednorazová rukavica
EN	EN 374
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
EN 374	Typ A (JKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám	JKLOPT
Materiál	Nitril
elektrostatická vlastnosť	0,2 sek podľa odbúravana nálože EN 61340-5-1
Trieda ochrany	Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál	Nitril
Hrúbka	0,2 mm
Dĺžka	280 mm
Obsah	50
Farba	modrá
Rozsah použitia	Presnosť
Trieda ochrany pred rezom	0
AQL	0,65

Použitie	jednorazové
Druh produktu	Jednorazová rukavica