



Súprava jednorazových rukavíc Dermatril 740, Veľkosť rukavíc: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094730 7 |
| GTIN | 4008198774075 |
| Trieda položky | 04Q |

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc **v dávkovači**. Kategória III. Bez púdro.

Dermatril 740. Schválené pre kontakt s potravinami. Bez latexu. AQL 0,65 (EN 374-2). **Obsah: 100 kusov.**

So zdrsnenými končekmi prstov.

Norma:

EN 374; EN 455

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Hrúbka steny | 0,11 mm |
| Veľkosť rukavíc | 7 |
| Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | <10 min |
| Čas prenikania pri acetóne 99 % | <10 min |
| Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 30 - 40 min |
| Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 10-30 min |

| | |
|--|---|
| Čas prenikania pri etanole 95 % | 10-30 min |
| Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 10-30 min |
| Čas prenikania pri metanole 99 % | <10 min |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | 240-480 min |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | 240-480 min |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | 10-30 min |
| Kategória ochrany | kategória III |
| Druh rukavíc | Jednorazová rukavica |
| Vlastnosť rukavíc | bez latexu |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF |
| Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny |
| EN 374 | Typ B (KPT) |
| Odolnosť voči chemikáliám | KPT |
| Materiál | Nitril |
| elektrostatická vlastnosť | 0,1 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 |
| Podkladový materiál | Nitril |
| Hrúbka | 0,11 mm |
| Dĺžka | 250 mm |
| Obsah | 100 |
| Farba | modrá |
| Rozsah použitia | Presnosť |
| Norma/vyhláška | EN 374 |
| AQL | 0,65 |
| Použitie | jednorazové |
| Druh produktu | Jednorazová rukavica |

