



Súprava plochých elektrických skrutkovačov Classic plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663013 4
GTIN	7610733273836
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Štíhla rukoväť s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vďaka špeciálnej štruktúre povrchu sa rukoväť nešmýka s mokrymi a masnými rukami.

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Zmenšený Ø čepele s integrovanou ochrannou izoláciou pre nízko položené skrutkové a pružinové prvky (Ø čepele = Ø izolácie v prednej časti čepele).

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Obsah:

Po 1 skrutkovači č. 663003: Veľ. 3,5; 4; 5,5; 6,5

Technický opis

Počet skrutkovačov	4
--------------------	---

Séria	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classicplne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663003 5,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classicplne izolovaný Šírka čepele b 4	663003 4
Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classicplne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663003 6,5
Plochý elektrikársky skrutkovač Slim Classicplne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663003 3,5