

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940001 900
GTIN	4062406067014
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	745 mm

Polohovanie rukoväti	hore
ComfortClose	nie
Šírka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Výška	900 mm
Počet políc	1
Hmotnosť	32 kg
Hĺbka v G	20
Šírka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940560 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940640 100

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200

940640 200

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000

940501 900/1000

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20

940552 20

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20

951980 20X20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125

940640 125

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20

951985 20X20

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300

940640 300

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150

940640 150