

Garant GRIDLINE

**Horná skrinka s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940011 750
GTIN	4062406067120
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hmotnosť	28 kg
ComfortClose	nie

Úžitková výška	595 mm
Polohovanie rukoväti	dole
Hĺbka	500 mm
Šírka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dverka
Počet políc	1
Výška	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	20
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940552 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20