

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940003 1000
GTIN	4062406067083
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 20 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
------------------------	------------------------------

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	845 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Počet políc	2
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	1000 mm
Hmotnosť	36 kg
Hĺbka v G	20
Šírka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 20X20	951985 20X20

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 20X20	951980 20X20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940560 20
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940550 20
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940552 20