

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940041 750
GTIN	4062406067335
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka v 30 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	65 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Šírka	750 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dverka
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 30X20	951980 30X20
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášte v G 30	958146 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 750/800	940510 750/800
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 30X20	951985 30X20