

**Honeywell****Pár rukavíc Polytril™ Top, Velkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094440 8      |
| GTIN             | 3603835500188 |
| Trieda položky   | 09A           |

**Popis****Prevedenie:**

Polytril™ Top. Rukavice s **celonitrilovou vrstvou na zápästí** pre ťažké činnosti vo vlhkom a olejovom prostredí. Vďaka tmavému sfarbeniu veľmi odolné voči nečistotám. Zvlášť vhodné pre montážne práce v olejovom a mastnom prostredí, vonkajšie práce vo vlhkých podmienkach, stavebný priemysel.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Prilnavosť na mastnom povrchu | velmi dobré         |
| Lícovanie                     | dobré               |
| Pocit na dotyk                | dobré               |
| Bez DMF                       | nie                 |
| Dýchacia aktivita             | nie je k dispozícii |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Označenie výrobcu            | Polytril Top               |
| Materiál povrchovej úpravy   | Nitril                     |
| Žiaruvzdorná ochrana         | nie je k dispozícii        |
| Veľkosť rukavíc              | 8                          |
| Prilnavosť na mokrom povrchu | velmi dobré                |
| Séria                        | Polytril™                  |
| Druh rukavíc                 | Viacúčelové rukavice       |
| Kategória ochrany            | kategória II               |
| Odev štandard                | Oeko-Tex Standard 100      |
| Obsah                        | 10                         |
| Vlastnosť rukavíc            | Bez DMF                    |
| Vlastnosť rukavíc            | šetrné k pokožke alergikov |
| EN 388                       | 4121X                      |
| Podkladový materiál          | Polyamid                   |
| Povrchová úprava             | Nitril                     |
| Variant Povrchovej úpravy    | Plný povlak                |
| Rozsah použitia              | Heavy Duty                 |
| Dĺžka                        | 230 - 270 mm               |
| Farba                        | čierna                     |
| Hmotnosť                     | 50-70 g                    |
| Technológia štrikovania      | 13G                        |
| Použitie                     | viacúčelové                |
| Trieda ochrany pred rezom    | 1                          |
| Druh produktu                | Viacúčelové rukavice       |