

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940083 2000
GTIN	4062406068134
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm

Hmotnosť	102 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	1845 mm
Šírka	1000 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Hĺbka	500 mm
Počet políc	5
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
	940511 2000

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 2000

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášťa v G 40	958146 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40