

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Rolety, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940089 1000
GTIN	4062406068479
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Rolety
Výška	1000 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	845 mm
Počet políc	2
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	56 kg
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	dole
ComfortClose	nie
Šírka v G	40
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
	940652 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940590 40

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20

951985 40X20

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Posuvná úchytka pre šatníkové skrine bez zásuvnej vložky

914221

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300

940652 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

940652 150

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940552 40

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100

940652 100

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940560 40

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40