


Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 800mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940125 800
GTIN	4062406068981
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž polic v rastri 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykatelné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	800 mm
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	645 mm

Šírka v G	50
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	73 kg
Šírka	1250 mm
ComfortClose	nie
Počet políc	1
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940513 750/800
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášťa v G 50	958146 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50