

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940127 800
GTIN	4062406069056
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

ComfortClose	nie
Výška	800 mm
Počet políc	1

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Úžitková výška	645 mm
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	73 kg
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Šírka	1250 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	50
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940513 750/800
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20