

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940131 1000
GTIN	4062406069131
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Výška	1000 mm
Úžitková výška	845 mm
Hmotnosť	89 kg

Počet políc	2
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	dole
Šírka	1250 mm
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
	940512 1000/1250

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové
dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250

Polica200 kg Pre šírku skrín / oddielov v G 50

940590 50

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne
Typ F

940559 F