

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940803 900
GTIN	4062406070472
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rastrí 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka v G	20
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Šírka v G	20
Výška	900 mm

Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	30 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	745 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940552 20
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940560 20
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 20	940550 20
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125
	940640 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška  
čela zásuvky 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška  
čela zásuvky 200

940640 200

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška  
čela zásuvky 100

940640 100

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška  
čela zásuvky 300

940640 300