

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940803 1000
GTIN	4062406070489
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 20 × 20 G. Vhodné zásuvky: 16 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka v G	20
Výška	1000 mm
Šírka	500 mm
Šírka v G	20

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	32 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	845 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
ComfortClose	nie
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 300	940640 300
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 150	940640 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 200	940640 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 75	940640 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 20G Výška čela zásuvky 125	940640 125

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940560 20
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 20G Výška čela zásuvky 100	940640 100
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 20	940552 20