

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940821 1250
GTIN	4062406070557
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Hĺbka	500 mm
ComfortClose	nie
Úžitková výška	1095 mm
Hmotnosť	49 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Šírka	750 mm
Hĺbka v G	20
Výška	1250 mm
Šírka v G	30
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s kridlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150