

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940823 2000
GTIN	4062406070649
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Výška	2000 mm
Hmotnosť	71 kg
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Úžitková výška	1845 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Šírka v G	30
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 2000	940510 2000
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Zásuvka pre skrine s kridlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Zásuvka pre skrine s kridlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Kridlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75