

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940823 1250
GTIN	4062406070625
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Šírka v G	30
Úžitková výška	1095 mm
Hĺbka	500 mm

Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Výška	1250 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
ComfortClose	nie
Šírka	750 mm
Hmotnosť	49 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940641 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125