

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940841 800
GTIN	4062406070663
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)  
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.  
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	645 mm
Výška	800 mm
ComfortClose	nie
Hmotnosť	42 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Hĺbka v G	20
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	40
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka	500 mm
Šírka	1000 mm
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800	940511 750/800

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40