

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940843 900
GTIN	4062406070748
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	46 kg
Výška	900 mm
Šírka v G	40
Hĺbka	500 mm

Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	745 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
	940642 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200

940642 200

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 900

940511 900

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75

940642 75

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940560 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940642 125